

Garant**DC.T 11T308, Gatunek: HB7130-2****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 260361 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406769222 |
| Klasa artykułu | 21G |

Opis

DC.T 11T308 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 270 m/min**Opis techniczny**

| | |
|---|--------------------------------|
| Łamacz wiórów | VS |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca |
| tolerancja | M |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DC.T 11T308 |
| posuw f | 0,1 - 0,3 mm/obr, |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 80 - 270 m/min |

| | |
|---------------------------|--|
| Gatunek | HB7130-2 |
| głębokość skrawania a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Zastosowanie główne | M |
| promień naroża | 0,8 mm |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytki skrawająca do toczenia |