


Garant**CCMT 09T302, Gatunek: HU7315-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260056 HU7315-1
GTIN	4062406769826
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 09T302 HU7315-1 Gatunek: HU7315-1

Łamacz wiórów: AF

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,5 mmposuw f : 0,03 - 0,1 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 600 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	AF
posuw f	0,03 - 0,1 mm/obr,
promień naroża	0,2 mm
tolerancja	G
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CC.T 09T302
Warunki skrawania	ciągły

głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,5 mm
Gatunek	HU7315-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 600 m/min
Zastosowanie główne	N
powłoka	bez powłoki
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia