


Garant**CC.T 120402, Gatunek: HU7315-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260062 HU7315-1
GTIN	4062406769833
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 120402 HU7315-1 Gatunek: HU7315-1

Łamacz wiórów: AF

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,5 mmposuw f : 0,03 - 0,1 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 600 m/min**Opis techniczny**

posuw f	0,03 - 0,1 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,5 mm
tolerancja	G
Zastosowanie główne	N
promień naroża	0,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 600 m/min

Łamacz wiórów	AF
powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CC.T 120402
Gatunek	HU7315-1
Warunki skrawania	ciągły
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia