

**Garant****DCMT 070202, Gatunek: HU7315-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260351 HU7315-1
GTIN	4062406769840
Klasa artykułu	21G

**Opis**

DC.T 070202 HU7315-1 Gatunek: HU7315-1

Łamacz wiórów: AF

tolerancja: G

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mmposuw  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 600 m/min**Opis techniczny**

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DC.T 070202
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 600 m/min
Warunki skrawania	ciągły
tolerancja	G
głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 0,6 mm
posuw $f$	0,03 - 0,1 mm/obr,

Materiał ostrza	HM
powłoka	bez powłoki
Gatunek	HU7315-1
Zastosowanie główne	N
Łamacz wiórów	AF
promień naroża	0,2 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia