

Garant**DCMT 11T302, Gatunek: HU7315-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260356 HU7315-1
GTIN	4062406769864
Klasa artykułu	21G

Opis

DC.T 11T302 HU7315-1 Gatunek: HU7315-1

Łamacz wiórów: AF

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,6 mmposuw f : 0,03 - 0,1 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 600 m/min**Opis techniczny**

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DC.T 11T302
Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,03 - 0,1 mm/obr,
powłoka	bez powłoki
tolerancja	G
Zastosowanie główne	N

Gatunek	HU7315-1
Łamacz wiórów	AF
promień naroża	0,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 600 m/min
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,6 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia