

Garant**DCMT 11T302, Gatunek: HB7315-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260356 HB7315-1
GTIN	4062406769871
Klasa artykułu	21G

Opis

DC.T 11T302 HB7315-1 Gatunek: HB7315-1

Łamacz wiórów: AF

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,6 mmposuw f : 0,03 - 0,1 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 600 m/min**Opis techniczny**

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DC.T 11T302
Gatunek	HB7315-1
Zastosowanie główne	N
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,6 mm
Łamacz wiórów	AF
promień naroża	0,2 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 600 m/min
Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,03 - 0,1 mm/obr,
tolerancja	G
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia