


Garant**CCMT 060202, Gatunek: HB7315-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260050 HB7315-1
GTIN	4062406769291
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 060202 HB7315-1 Gatunek: HB7315-1

Łamacz wiórów: AF

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,5 mmposuw f : 0,03 - 0,1 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 600 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	AF
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 600 m/min
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,5 mm
Zastosowanie główne	N
Warunki skrawania	ciągły
tolerancja	G
promień naroża	0,2 mm

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CC.T 060202
posuw f	0,03 - 0,1 mm/obr,
Gatunek	HB7315-1
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia