

Garant**CC.T 09T304, Gatunek: HB7315-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260058 HB7315-1
GTIN	4062406769925
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 09T304 HB7315-1 Gatunek: HB7315-1

Łamacz wiórów: AF

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,5 mmposuw f : 0,03 - 0,1 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 600 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,5 mm
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	AF
Zastosowanie główne	N
posuw f	0,03 - 0,1 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 600 m/min

Gatunek	HB7315-1
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CC.T 09T304
tolerancja	G
promień naroża	0,4 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia