

Garant**DC.T 11T308, Gatunek: HB7315-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260361 HB7315-1
GTIN	4062406769970
Klasa artykułu	21G

Opis

DC.T 11T308 HB7315-1 Gatunek: HB7315-1

Łamacz wiórów: AF

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,6 mmposuw f : 0,03 - 0,1 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 600 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,03 - 0,1 mm/obr,
Łamacz wiórów	AF
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DC.T 11T308
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,6 mm

tolerancja	G
Gatunek	HB7315-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 600 m/min
Zastosowanie główne	N
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia