

JEPSON POWER

Akumulatorowa ręczna piła tarczowa do metalu, Typ: 8203E**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 078235 8203E |
| GTIN | 4260052468050 |
| Klasa artykułu | 07E |

Opis**Wykonanie:**

Wydajna piła tarczowa do metali do bezpiecznego cięcia bez zadziorów kształtowników i rur stalowych, metali nieżelaznych, blach, płyt metalowych i paneli kompozytowych, **bez powodowania iskrzenia.**

- **Nie ma potrzeby stosowania środków chłodząco-smarowych.**
- **Nie jest konieczna obróbka końcowa.**
- **Duża prędkość cięcia.**

Akumulatorowa ręczna piła tarczowa do metalu Hand DRY Cutter 8203E.

- **Idealna do cięcia stali, blachy stalowej, paneli wielowarstwowych, płyt metalowych, rur i profili ze stali, materiałów nieżelaznych i materiałów kompozytowych, o grubości maks 6 mm.**
- **Pojemniki na wióry umożliwiają czystą pracę.**
- **Wyposażona w pokryty węglikiem spiekany brzeszczot „LBS odporny na wstrząsy” o Ø 203/48Z dla maksymalnej trwałości i najwyższej jakości.**

w dostawie::

W zestawie 2 akumulatory dużej mocy 18 V LiHD 5,5 A, brzeszczot, ładowarka i walizka.

wskazówka:

Kompatybilna z systemem Cordless Alliance System (CAS), niezależnym od producentów systemem akumulatorów wiodących marek narzędzi elektrycznych. Pasujące brzeszczoty można znaleźć pod nr 078243.

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| maks. głębokość cięcia 90° | 67 mm |
| maksymalna prędkość obrotowa | 3500 min ⁻¹ |
| Ø brzeszczotu | 203 mm |
| maks. głębokość cięcia 45° | 42 mm |
| zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora |
| oznaczenie producenta | 8203E |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 2 |
| rodzaj akumulatora | litowo-jonowy |
| Masa bez akumulatorów | 5,4 kg |
| pojemność akumulatora | 5,5 Ah |
| Napięcie akumulatorów | 18 V |
| Rodzaj produktu | Piły |