

Garant**VCMT 110302, Gatunek: HB7315-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261364 HB7315-1
GTIN	4062406770037
Klasa artykułu	21G

Opis

VC.T 110302 HB7315-1 Gatunek: HB7315-1

Łamacz wiórów: AF

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 1,5 mmposuw f : 0,03 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 600 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	AF
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
posuw f	0,03 - 0,25 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,05 - 1,5 mm
tolerancja	G
Gatunek	HB7315-1
Warunki skrawania	ciągły

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 600 m/min
promień naroża	0,2 mm
Zastosowanie główne	N
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VC.T 110302
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia