

Garant**VCMT 160402, Gatunki: HB7315-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261370 HB7315-1
GTIN	4062406770051
Klasa artykułu	21G

Opis

VC.T 160402 HB7315-1 Gatunek: HB7315-1

Łamacz wiórów: AF

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 1,5 mmposuw f : 0,03 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 600 m/min

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VC.T 160402
posuw f	0,03 - 0,25 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 600 m/min
głębokość skrawania a_p	0,05 - 1,5 mm
promień naroża	0,2 mm
Gatunek	HB7315-1
Łamacz wiórów	AF

Warunki skrawania	ciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
tolerancja	G
Zastosowanie główne	N
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia