

**Garant****Para rękawic MASTER CUT C, rozmiar rękawic: 12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094445 12
GTIN	4062406574093
Klasa artykułu	01H

**Opis****Wykonanie:**

Ścisłe przyleganie i wyjątkowy komfort noszenia dzięki technologii dziewiarskiej o grubości ścięgu 18 G. Przyjemna powłoka z mikropianki nitrylowej zapewnia doskonałe wycucie i dobrą sprawność manualną. Dzięki temu charakteryzują się bardzo dobrą przydatnością do precyzyjnej obsługi małych elementów o ostrych krawędziach. Świetnie nadają się do prac w lekko zaolejonym otoczeniu.

**GARANT MASTER CUT C.** Innowacyjne rękawice odporne na przecięcie o poziomie ochrony C, **całkowicie pozbawione włókien szklanych i stalowych.** Mniejsze ryzyko podrażnień skóry i zmęczenia dłoni. Wzmocnienie w obszarze mięśnia zginacza kciuka zapewnia większą trwałość. Rękawice można prać maks. 4 razy w temperaturze 40° – 60° C.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: C

kolor: szary / czarny

**Opis techniczny**

Technologia tkania	18G
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
EN 388:2016	4331C
materiał podłoża	Włókno specjalne
powłoka	Pianka nitylowa
zakres zastosowania	Precyzyjne, uniwersalne
kolor	szary / czarny
Stopień ochrony przed przecięciem	C
Rodzaj produktu	Rękawice antyprecięciowe