

**Garant****ZCMX 10T304, Gatunek: HBZ030**

## Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 268433 HBZ030 |
| GTIN             | 4062406770105 |
| Klasa artykułu   | 21E           |

## Opis

### Wykonanie:

Twardy substrat zapewnia wysoką trwałość przy cienkiej powłoce CVD. Nadaje się szczególnie do toczenia poprzecznego i wzdłużnego.

pasuje do  $\varnothing$  narzędzia  $D_c$ : 20 mm

Gatunek: HBZ030

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Posuw przy toczeniu: 0,1 - 0,3 mm

Posuw przy wierceniu: 0,03 - 0,12 mm

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 200 m/min

## Opis techniczny

|  |                |
|--|----------------|
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne | 70 - 200 m/min |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej         | ZCMX 10T304    |
| Posuw przy wierceniu                         | 0,03 - 0,12 mm |
| promień naroża                               | 0,4 mm         |
| głębokość skrawania $a_p$                    | 0,4 - 2 mm     |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Zastosowanie główne                  | P                                      |
| Gatunek                              | HBZ030                                 |
| Posuw przy toczeniu                  | 0,1 - 0,3 mm                           |
| Warunki skrawania                    | ciągły                                 |
| pasuje do Ø narzędzia D <sub>c</sub> | 20 mm                                  |
| Rodzaj produktu                      | Wymienna płytki skrawająca do toczenia |