

**Garant****ZCMX 10T304, Gatunek: HBZ025**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	268433 HBZ025
GTIN	4062406770099
Klasa artykułu	21K

## Opis

### Wykonanie:

Uniwersalny substrat średnioziarnisty z powłoką PVD. Numer jeden, gdy chodzi o toczenie i wiercenie.

## Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
liczba wymian/ostrzy	2
promień naroża	0,4 mm
Posuw toczenia	0,1 - 0,3 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 10T304
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	90 - 210 m/min
Posuw wiercenia	0,03 - 0,12 mm

głębokość skrawania $a_p$	0,4 - 2 mm
Zastosowanie główne	P
Gatunek	HBZ025
Warunki skrawania	ciągły
pasuje do $\varnothing$ narzędzia $D_c$	20 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia