

**Garant****Para rękawic MASTER CUT B, rozmiar rękawic: 12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094416 12
GTIN	4062406574062
Klasa artykułu	01H

**Opis****Wykonanie:**

Ścisłe przyleganie i wyjątkowy komfort noszenia dzięki technologii dziewiarskiej o grubości ścięgu 18 G. Przyjemna powłoka z mikropianki nitrylowej zapewnia doskonałe wyczucie i dobrą sprawność manualną. Dzięki temu charakteryzują się bardzo dobrą przydatnością do precyzyjnej obsługi małych elementów o ostrych krawędziach. Świetnie nadają się do prac w lekko zaolejonym otoczeniu.

**GARANT MASTER CUT B.** Bardzo elastyczne rękawice odporne na przecięcie o poziomie ochrony B. Wzmocnienie w obszarze zgięcia kciuka zapewnia większą trwałość.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: B

kolor: szary / czarny

**Opis techniczny**

Technologia tkania	18G
--------------------	-----

EN 388:2016	4X42B
materiał podłoża	HPPE
powłoka	Pianka nitylowa
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	szary / czarny
Stopień ochrony przed przecięciem	B
Rodzaj produktu	Rękawice antyprecięciowe