

Garant**Płytki skrawająca do toczenia ZCMX 130404, do narzędzi do toczenia i wiercenia „4 w 1”****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268443 HBZ035
GTIN	4062406770167
Klasa artykułu	21K

Opis**Wykonanie:**

Uniwersalny substrat średnioziarnisty z powłoką PVD. Numer jeden, gdy chodzi o toczenie i wiercenie.

Opis techniczny

Gatunek	HBZ035
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 190 m/min
Zastosowanie główne	P
Posuw toczenia	0,1 - 0,3 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 130404
Posuw wiercenia	0,03 - 0,12 mm
promień naroża	0,4 mm

Karta danych

głębokość skrawania a_p	0,4 - 2 mm
pasuje do $\varnothing$ narzędzia D_c	25 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia