

Garant**Korpusy wytaczaków GARANT Master Mute z amortyzacją drgań, 15×D,
System / ø chwytu: DM/50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264938 DM/50
GTIN	4062406773649
Klasa artykułu	29E

Opis**Wykonanie:**

Chwyt wzmacniany węglkami spiekany.

w dostawie::

Adapter redukujący do przyłącza płynu chłodzącego.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

$D_{min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ chwytu} + H + \text{przesunięcie osi } L_3 \text{ głowicy skrawającej.}$

Komfortowe ustawienie wytaczaków za pomocą głowicy montażowej nr 265001.

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

długość całkowita L: 861 mm

przesunięcie osi korpusu H: 5 mm

niepodlegający mocowaniu obszar S: 288 mm

zalecany odcinek mocowania: 200 mm

Zestaw śrub montażowych: 269026 2

Opis techniczny

Wysokociśnieniowy przewód łączący	269207
System	DM
przesunięcie osi korpusu H	5 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S	288 mm
Łącznik wtykowy przyłącza płynu chłodzącego	269208

zalecany odcinek mocowania	200 mm
Zestaw śrub montażowych	269026 2
długość całkowita L	861 mm
Wewnętrzna głębokość toczenia do	15×D
Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Korpusy wytaczaków

Akcesoria

Zestaw śrub mocujących, 10 el. Typ 2	269026 2
--------------------------------------	----------