

Garant

Korpusy wytaczaków GARANT Master Mute z amortyzacją drgań, 15×D, System / ø chwytu: DM/40



Dane zamówienia

Numer katalogowy	264938 DM/40
GTIN	4062406773632
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Chwyt wzmacniany węglkami spiekаныmi.

w dostawie::

Adapter redukujący do przyłącza płynu chłodzącego.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ chwytu} + H + \text{ przesunięcie osi } L_3 \text{ głowicy skrawającej.}$

Komfortowe ustawienie wytaczaków za pomocą głowicy montażowej nr 265001.

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

długość całkowita L: 668 mm

niepodlegający mocowaniu obszar S: 224 mm

zalecany odcinek mocowania: 160 mm

Zestaw śrub montażowych: 269026 2

Opis techniczny

System	DM
niepodlegający mocowaniu obszar S	224 mm
Zestaw śrub montażowych	269026 2
Łącznik wtykowy przyłącza płynu chłodzącego	269208
zalecany odcinek mocowania	160 mm
Wysokociśnieniowy przewód łączący	269207

długość całkowita L	668 mm
Wewnętrzna głębokość toczenia do	15×D
Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Korpusy wytaczaków

Akcesoria

Zestaw śrub mocujących, 10 el. Typ 2	269026 2
--------------------------------------	----------