

**Garant****CCGT 030101, Gatunek: HU7315-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268090 HU7315-1
GTIN	4062406575472
Klasa artykułu	211

**Opis**

CCGT 030101 HU7315-1 Gatunek: HU7315-1

Łamacz wiórów: AF

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mmposuw  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 300 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągłe
Łamacz wiórów	AF
promień naroża	0,1 mm
powłoka	bez powłoki
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 300 m/min
Zastosowanie główne	N
Gatunek	HU7315-1

liczba wymian/ostrzy	2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGT 030101
Materiał ostrza &nbsp;	HM
posuw f	0,03 - 0,25 mm/obr,
głębokość skrawania a <sub>p</sub>	0,05 - 1,5 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia