

**Garant****DCGT 04T002, Gatunek: HB7125-1**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	268094 HB7125-1
GTIN	4062406575922
Klasa artykułu	21G

### Opis

DCGT 04T002 HB7125-1 Gatunek: HB7125-1

Łamacz wiórów: VF

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mmposuw  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 150 m/min

### Opis techniczny

Materiał ostrza &nbsp;	HM
Gatunek	HB7125-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Łamacz wiórów	VF
promień naroża	0,2 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 0,4 mm
posuw $f$	0,03 - 0,2 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCGT 04T002
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 150 m/min
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia