

**Garant****VCGT 050102, Gatunek: HB7125-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	268095 HB7125-1
GTIN	4062406575953
Klasa artykułu	211

## Opis

VCGT 050102 HB7125-1 Gatunek: HB7125-1

Łamacz wiórów: VF

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mmposuw  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 150 m/min

## Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
posuw $f$	0,03 - 0,2 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCGT 050102
Gatunek	HB7125-1
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,2 mm

głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 0,4 mm
liczba wymian/ostrzy	2
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 150 m/min
Łamacz wiórów	VF
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia