

**Garant****VCGT 050102, Gatunek: HU7315-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	268095 HU7315-1
GTIN	4062406575960
Klasa artykułu	211

## Opis

VCGT 050102 HU7315-1 Gatunek: HU7315-1

Łamacz wiórów: AF

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mmposuw  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 300 m/min

## Opis techniczny

Materiał ostrza &nbsp;	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
promień naroża	0,2 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Gatunek	HU7315-1
liczba wymian/ostrzy	2
Łamacz wiórów	AF

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 300 m/min
posuw $f$	0,03 - 0,25 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągłe
powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCGT 050102
Zastosowanie główne	N
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia