

Garant**VCGT 050102, Gatunek: HB7025-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268095 HB7025-1
GTIN	4062406575946
Klasa artykułu	211

Opis

VCGT 050102 HB7025-1 Gatunek: HB7025-1

Łamacz wiórów: SF

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,4 mmposuw f : 0,03 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 180 m/min

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	2
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCGT 050102
Łamacz wiórów	SF
Gatunek	HB7025-1
promień naroża	0,2 mm
Zastosowanie główne	P

posuw f	0,03 - 0,3 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Materiał ostrza 	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 180 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia