




Korpus zabieraka czołowego CoAE do mocowania w uchwycie tokarskim, Ø chwytu: 32 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	327541 32
GTIN	4019208495804
Klasa artykułu	33I

Opis

Wykonanie:

Bez kła centrującego i tarcz zabierakowych, do ruchu w lewo i prawo.

Zabieraki czołowe to narzędzia do mocowania stosowane w produkcji mechanicznej. Służą one do przenoszenia momentu obrotowego wrzeciona maszyny na obrabiany element. W obrabiarkach zabieraki czołowe (nazywane też końcówkami zabierakowymi) służą do mocowania wałów pomiędzy końcówkami. Umożliwia to obróbkę na gotowo całego konturu zewnętrznego obrabianego elementu w jednym zamocowaniu. Mocowanie w centrum obrabianego elementu umożliwia spełnienie wysokich wymagań pod względem ruchu obrotowego.

CoAE to zabieraki czołowe Constant, mocowane ręcznie w tokarce. Stosuje się je głównie do tokarskiej obróbki skrawaniem na całej długości. Elementy są mocowane po stronie czołowej. Dodatkowo w tym samym zamocowaniu możliwe jest frezowanie. Przekonują stałą siłą mocowania, również w przypadku nierównych powierzchni lub większych odchyłach od ortogonalności. Mocowanie jest pozbawione luzów promieniowych. Konstrukcja modułowa pozwala na stosowanie różnych końcówek oraz różnych tarcz zabierkowych z jednym zabierakiem czołowym, przez co umożliwia obróbkę różnych geometrii. Seria CoAE zastępuje zabieraki czołowe CoA od Röhmi. Nadaje się do ręcznych obrabiarek skrawających.

Pasuje do :

Kły tokarskie nr 321720, 321750 i 321770.

Wyp. dodatkowe:

Tarcze zabierakowe nr 327601 – 327651, kiel centrujący nr 327661.

maksymalna Ø korpusu: 70 mm

Ø chwytu: 32 mm

długość chwytu mocującego: 111 mm

masa: 1,7 kg

Opis techniczny

długość chwytu mocującego	111 mm
masa	1,7 kg
Ø chwytu	32 mm
maksymalna Ø korpusu	70 mm
śruba dociskowa	nie
Rodzaj produktu	Zabieraki czołowe