

Garant**Frezy VHM do fazowania 90°, bez powłoki, Ø e8 DC: 16mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	208070 16
GTIN	4045197300829
Klasa artykułu	11X

Opis

Wykonanie:**Tolerancja:** kąt wierzchołkowy $\pm 1^\circ$.**Zastosowanie:**

- frezowanie rowków
- pogłębianie
- fazowanie
- możliwość stosowania również w charakterze nawiertaka NC.

wskazówka:Kształt **HB** zamawia się, podając **nr 208071**.

Kształty HB są dostępne w tej samej cenie co HA.

Opis techniczny

posuw f_z przy obcinaniu w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Ø ostrzy D_c	16 mm
Liczba zębów Z	2
Ø chwytu D_s	16 mm
długość ostrzy L_c	32 mm
długość całkowita L	92 mm
chwyt	DIN 6535 HA h6
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
Frezowanie fazek	45 stopni

powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja \varnothing nominalnej	e8
Kąt linii śrubowej	30 stopni
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,5×D przy obcinaniu
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frez do fazowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	180 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	140 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	105 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	70 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	60 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	55 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	35 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	40 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	55 m/min	K
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		

minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo
---------------------	----------------------

przyłaczę	nadaje się warunkowo
-----------	----------------------

Usługi

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB	129100 HB
--	-----------