

Garant

Głowice do kopiowania i planowania, z indeksacją, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 35/3 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212009 35/3
GTIN	4062406576554
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Najnowszej generacji frezy do planowania i kopiowania. Okrągłe płytki skrawającej z indeksacją zapewniają stabilne warunki i zabezpieczają płytkę przed niepożądanym obrotem podczas pracy. Optymalne połączenie kształtowe pomiędzy płytką skrawającą a gniazdem gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo procesu.

wskazówka:

$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm.}$

Stosować wkrętak dynamometryczny GARANT TQ nr **211750, wielk. 2,2** z ostrzem nr **674252, wielk. 9IP.**

Wymiana narzędzi: PowerCard

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 3

długość całkowita L_{ges} : 40 mm

Ø otworu uchwyty: 16 mm

śruby mocujące: 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)

Opis techniczny

śruby mocujące	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Ø ostrzy D _c	35 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu uchwytu	16 mm
długość całkowita L _{ges}	40 mm
wykonanie chwytu	z otworem
Frez odpowiedni do kształtu płytek	okrągłe
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Podziałka ostrzy	nierówne
Wymiana narzędzi	PowerCard

Akcesoria

śruby mocujące 10-elem. Typ 2	219878 2
-------------------------------	----------