



Chropowatościomierz Surftest, Typ: SJ411



Dane zamówienia

Numer katalogowy	499219 SJ411
GTIN	4946368849607
Klasa artykułu	44D

Opis

Wykonanie:

Przenośny przyrząd z systemem płaszczyzn odniesienia, z własnym zasilaniem, z dotykowym polem obsługi chronionym przed kurzem i z drukarką.

- **bardzo łatwe, intuicyjne prowadzenie po menu oraz czytelne przedstawianie wyników pomiarów i profili na kolorowym wyświetlaczu 5,7"**
- **do wyboru: pomiar za pomocą trzpienia swobodnego lub płozy pomiarowej**
- **pomiar chropowatości, falistości oraz profilu pierwotnego**
- **funkcje statystyczne i kolorowa ocena tolerancji**
- **duża liczba międzynarodowo stosowanych parametrów zgodnych z DIN EN ISO, WDA, JIS, ANSI i MOTIF oraz 16 wprowadzonych języków**
- **filtr fazowy Gaussa zgodny z DIN EN ISO 16610-21 (zastąpiła DIN EN ISO 11562)**
- **funkcja kompensacji dla pochyłości i promieni**
- **funkcja DAT: cyfrowy asystent pomiaru pochylenia do ustawiania zespołu posuwu**
- **po wykonaniu tylko jednego pomiaru można wykonać dwa różne obliczenia**
- **szybka edycja i dokumentowanie wyników pomiarów, grafik i warunków pomiarów przez podłączoną drukarkę**
- **łatwe zapisywanie danych pomiarowych na karcie pamięci SD**
- **możliwe jest zapisywanie i przywoływanie wartości kalibracji z pięciu różnych trzpieni.**

Zastosowanie:

- **pomiar głębokich rowków**
- **pomiar trzpieniem skierowanym do góry**
- **pomiar walców z użyciem stopki**
- **pomiar chropowatości powierzchni cylindrów - poprzecznie do osi cylindra**
- **pomiar z użyciem statywu pomiarowego i stolika niwelacyjnego.**

w dostawie::

Zespół posuwu z końcówką standardową, 5 rolki papieru termoczułego nr 499050, zasilacz wtyczkowy, wzorzec kalibracyjny i instrukcja obsługi oraz walizka do przechowywania.

Wyp. dodatkowe:

Trzpienie standardowe nr 499221, statyw pomiarowy nr 499415, zestaw rolek papieru (5 szt.) nr 499050.

wskazówka:

Bezpłatne oprogramowanie do analizy wyników pomiarów - na zamówienie.

Artykuł dostarczany tylko w Niemczech i w Austrii!

Opis techniczny

maks. zakres pomiarowy	800 / 80 / 8 μm
nacisk pomiarowy	0,75 mN
odcinek pomiarowy przy sprawdzaniu wzdłużnym	25 (równość 0,3 μm) mm
rejestrowane profile	profile pierwotne, chropowatości i falistości, motyw chropowatości i falistości
prędkość pomiaru	0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1 mm/s
sposób przedstawiania graficznego	profil pomiarowy, krzywa BAC, krzywa ADC
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Promień wierzchołka trzpienia	2 μm
Cut-Off (λ_c)	0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8; 25 mm
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze USB
Kalibracja	Q2
Kalibracja	Q2
Rodzaj produktu	Chropowatościomierz

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/499219-SJ411>