

Osełki do stali, korund (A), egalizowane zgrubny / drobny, Długość × szerokość: 150X50 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	558865 150X50
GTIN	4260496536735
Klasa artykułu	56Z

Opis**Wykonanie:**

Osełka za spoiwem ceramicznym, o stopniu twardości O/P. Strona gruboziarnista do szlifowania wstępnego i drobnoziarnista do wykańczania.

korund o średnio twardym spoiwie: u dołu korund zwykły (A), o ziarnistości 100 (zgrubny) u góry korund szlachetny o ziarnistości 280 / 320 (wykańczający).

Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, precyzyjnego szlifowania nierówności, zaokrąglania krawędzi.

wskazówka:

Egalizowane osełki dodatkowo obciążone, co pozwala uzyskać idealnie równą powierzchnię.
wysokość: 25 mm

Opis techniczny

szerokość	50 mm
ziarnistość	zgrubny / drobny
długość	150 mm
wysokość	25 mm
Rodzaj produktu	osełka

