


Garant**Frezy trzpieniowe VHM DIN 6535 HA, DLC, Ø DC: 2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	201170 2
GTIN	4045197585127
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

Wytrzymałe krawędzie skrawające.

Wymiary zbliżone do DIN 6527.

Powłoka DLC-sp² najnowszej generacji.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Tolerancja Ø nominalnej: e8

Liczba zębów Z: 2

Kąt linii śrubowej: 45 stopni

kierunek dosuwu: poziome, ukośne i pionowe

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Liczba zębów Z: 2

długość ostrzy L_c: 5 mm

wysięg L₁ z szyjką: 10 mm

Ø szyjki D₁: 1,9 mm

długość całkowita L: 54 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Opis techniczny

Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,05 mm
posuw f _z przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór	0,01 mm
posuw f _z przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór	0,008 mm
Ø szyjki D ₁	1,9 mm

Ø ostrzy D_c	2 mm
wysięg L_1 z szyjką	10 mm
Liczba zębów Z	2
Ø chwytu D_s	6 mm
długość całkowita L	54 mm
długość ostrzy L_c	5 mm
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
chwyt	DIN 6535 HA z h6
Tolerancja Ø nominalnej	e8
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt linii śrubowej	45 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	1 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy obcinaniu	5 mm
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
powłoka	DLC
Materiał ostrza 	VHM
norma	DIN 6527
typ	W
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,5xD przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

Usługi

209900 FRST

Zmniejszenie średnicy szyjki Typ FRST

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB

129100 HB