

3M Roloc™**Włókninowa tarcza ścierna do wykańczania (CER) PN-DR, Ø 50,8 mm,
porównanie ziarnistości: 280****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|--------------|
| Numer katalogowy | 554068 280 |
| GTIN | 638060893036 |
| Klasa artykułu | 53M |

Opis**Wykonanie:**

Uniwersalna i wydajna **włóknina nylonowa** w połączeniu z **ziarnem ceramicznym o precyzyjnym kształcie (CER)** zapewniają wysoki ścier i długą trwałość.

Zastosowanie:

Do czyszczenia, odtłuszczania, matowania powierzchni metalowych.

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

maksymalna prędkość obrotowa: 23000 min⁻¹

ziarnistość: drobne

wersja: A very fine

Opis techniczny

| | |
|-------------------------|-------------|
| ziarnistość | drobne |
| wersja | A very fine |
| porównanie ziarnistości | 280 |
| oznaczenie ziarnistości | ceramiczne, |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % |
| Atrybut nazwy produktu | Ø 50,8 mm |
| maksymalna prędkość obrotowa | 23000 min ⁻¹ |
| Rodzaj produktu | Płótno ścierne |

Dane użytkownika

| | przydatność | V _c | kod ISO |
|---|-------------|----------------|---------|
| Al / Mg | nadają się | | |
| Stal < 900 N/mm ² | nadają się | | |
| Stal < 1400 N/mm ² | nadają się | | |
| Stal < 55 HRC | nadają się | | |
| Stal < 60 HRC | nadają się | | |
| Stal < 67 HRC | nadają się | | |
| INOX | nadają się | | |
| Ti | nadają się | | |
| żeliwo szare (sferoidalne) | nadają się | | |
| CuZn | nadają się | | |
| tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym | nadają się | | |
| drewniane | nadają się | | |
| kamień | nadają się | | |
| lakiery | nadają się | | |
| uniw. | nadają się | | |
| maksymalnie na mokro | nadają się | | |
| suchy | nadają się | | |

