



## Suwmiarka, pomiarowy: 1000 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	415196 1000
GTIN	4062406584276
Klasa artykułu	42A

### Opis

#### Wykonanie:

Noniusz i powierzchnie odczytowe skali chromowane na matowo. Powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane. **Długie szczęki do pomiaru dużych obrabianych elementów i obrabianych elementów o dużej  $\varnothing$ .** Z wkrętem ustalającym. Odsadzone i zaokrąglone końcówki szczęk do pomiarów wewnętrznych.

wszystkie części: hartowana

norma: Norma zakładowa

przełączalny odczyt: mm / cale

Kalibracja: A1

odczyt: 0,05 mm

podziałka: 1/20 mm

granica błędu: 0,24 mm

długość szczęk: 200 mm

$\varnothing$  odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 20 mm

masa: 2,5 kg

### Opis techniczny

norma	Norma zakładowa
$\varnothing$ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	20 mm
odczyt	0,05 mm
długość szczęk	200 mm
masa	2,5 kg
przełączalny odczyt	mm / cale

granica błędu	0,24 mm
zakres pomiarowy	0 - 1000 mm
Kalibracja	A1
podziałka	1/20 mm
podziałka noniusza mm/cale	tak
Technika pomiarowa	analogowe
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa

## Usługi

Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 1000 mm	011050 1000
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 1000 mm	011030 1000
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 1000 mm	021000 1000
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 1000 mm	021010 1000