

**Garant****Pilniki obrotowe Multi Cut – średnie, HM, Typ: E0813****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540220 E0813
GTIN	4062406586621
Klasa artykułu	51D

**Opis****Wykonanie:**

**Nowa, innowacyjna geometria zębów** umożliwia **dużą wydajność skrawania** przy jednocześnie **niezwykle spokojnej pracy i bardzo dobrej sterowalności**. Dzięki optymalnemu tworzeniu wiórów (brak szpiczastych wiórów) można osiągnąć wysoką jakość powierzchni podczas obróbki zgrubnej i wykańczającej.

- **Większy ubytek materiału.**
- **Spokojna praca.**
- **Niewielkie obciążenie cieplne, podwyższona trwałość, lepsze odprowadzanie wiórów.**
- **Możliwość uniwersalnego zastosowania na stali, INOX czy aluminium.**

Ø chwytu 6 mm.

Frezy trzpieniowe **GARANT** produkowane są z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych o dużej ciągliwości i bardzo dużej stabilności ostrzy, wyłącznie na najnowocześniejszych obrabiarkach CNC. Chwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu; w przeciwnym razie również z węglików spiekanych.

**Zastosowanie:**

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziórów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

**wskazówka:**

Materiały o złej przewodności cieplnej: obniżyć prędkość obrotową, aby uniknąć niebieskiego nalotu na pilniku i smarowania.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: łezkowy (TRE)

Ø główki: 8 mm

długość główki: 13 mm

długość całkowita: 53 mm

Ø chwytu: 6 mm

**Opis techniczny**

Ø główki	8 mm
długość całkowita	53 mm
Ø chwytu	6 mm
Stopień wielkości uzębienia	średnie
opis kształtu	łezkowy (TRE)
rodzaj uzębienia	Uzębienie naprzemienskośne
długość główki	13 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe