

**TRICOFLEX****Wąż PCW z osnową, przezroczyste, Długość 50 m, Ø wewnętrzna węża: 9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080042 9
GTIN	3506110929738
Klasa artykułu	08A

**Opis****Wykonanie:**

Wąż wzmocniony włóknami poliestrowymi. Zakres temperatury od –15°C do 60°C.

TCN-AL, elastyczny, odporny na ciśnienie i trwały wąż. Duża odporność na czynniki chemiczne.

Ciśnienie robocze 20 bar. Posiada dopuszczenie do kontaktu ze środkami spożywczymi (VO/2011 – kategoria A/B/C).

Ø zewnętrzna węża: 15 mm

**Opis techniczny**

kolor	przezroczysty
długość węża	50 m
Ø zewnętrzna węża	15 mm
Ø wewnętrzna węża	9 mm
materiał	wąż PCW, trójwarstwowy, wzmocniony włóknami poliestrowymi
dopuszczenie do kontaktu ze środkami spożywczymi (VO/2011)	tak
maks. ciśnienie robocze	20 bar

zakres temperatur

-15 - 60 °C

Atrybut nazwy produktu

Długość 50 m