

**Garant**
**Okrawacze VHM 60°, bez powłoki, Ø h6 DC: 6 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	208140 6
GTIN	4045197129338
Klasa artykułu	11X

**Opis**
**Wykonanie:**

 Tolerancja: **Wymiar S = ±0,1 mm.**

ze specjalnym kątem pochylenia linii śrubowej, miękko skrawające.

**Zastosowanie:**

Nadają się doskonale &lt;B&gt;do fazowania i okrawania&lt;/B&gt; &lt;BR/&gt;krawędzi detali oraz &lt;B&gt;do frezowania obrysu&lt;/B&gt;.

Liczba zębów Z: 4

chwyt: DIN 6535 HB h6

Frezowanie fazek: 30 stopni

Liczba zębów Z: 4

 długość ostrzy  $L_c$ : 5,9 mm

wymiar S: 5,9 mm

długość całkowita L: 57 mm

 Ø chwytu  $D_s$ : 6 mm

 posuw  $f_z$  w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,03 mm

**Opis techniczny**

posuw $f_z$ w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm
Ø ostrzy $D_c$	6 mm
Liczba zębów Z	4
wymiar S	5,9 mm
Ø chwytu $D_s$	6 mm
długość ostrzy $L_c$	5,9 mm

długość całkowita L	57 mm
chwyt	DIN 6535 HB h6
współczynnik korekcyjny $f_z$	1,25
Kąt sfazowania naroży	60 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	5,9 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy obcinaniu	5,9 mm
Frezowanie fazek	30 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	h6
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	60 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe