

Garant**Okrawacze VHM 90°, bez powłoki, Ø h6 DC: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	208110 10
GTIN	4045197129253
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**Tolerancja: **Wymiar S = ±0,1 mm.**

ze specjalnym kątem pochylenia linii śrubowej, miękko skrawające.

Zastosowanie:

Nadają się doskonale do fazowania i okrawania
krawędzi detali oraz do frezowania obrysu.

Liczba zębów Z: 4

chwyt: DIN 6535 HB h6

Frezowanie fazek: 45 stopni

Liczba zębów Z: 4

długość ostrzy L_c: 7 mm

wymiar S: 7 mm

długość całkowita L: 72 mm

Ø chwytu D_s: 10 mmposuw f_z w stali < 900 N/mm²: 0,05 mm**Opis techniczny**

wymiar S	7 mm
Ø ostrzy D _c	10 mm
Liczba zębów Z	4
posuw f _z w stali < 900 N/mm ²	0,05 mm
Ø chwytu D _s	10 mm
długość ostrzy L _c	7 mm

długość całkowita L	72 mm
chwyt	DIN 6535 HB h6
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy obcinaniu	7 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	7 mm
Frezowanie fazek	45 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja \varnothing nominalnej	h6
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe