


## Garant

### Frezy trzpieniowe VHM DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC: 18 mm



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	202280 18
GTIN	4045197116482
Klasa artykułu	11X

#### Opis

##### Wykonanie:

##### Zaszlifowane mimośrodowo.

Długości zbliżone do **DIN 6527 - wykonanie długie.**

Tolerancja: Wielkość Ø nom. **D<sub>c</sub> = e8.**

szerokość styku z obrabianym przedmiotem a<sub>e</sub> przy frezowaniu: Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D

Tolerancja Ø nominalnej: e8

Liczba zębów Z: 3

Kąt linii śrubowej: 45 stopni

kierunek dosuwu: poziomy, ukośny i pionowy

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Liczba zębów Z: 3

długość ostrzy L<sub>c</sub>: 32 mm

wysięg L<sub>1</sub> z szyjką: 44 mm

Ø szyjki D<sub>1</sub>: 17,7 mm

długość całkowita L: 92 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 18 mm

#### Opis techniczny

wysięg L <sub>1</sub> z szyjką	44 mm
Ø szyjki D <sub>1</sub>	17,7 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,1 mm
posuw f <sub>z</sub> przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Ø ostrzy D <sub>c</sub>	18 mm

posuw $f_z$ przy obcinaniu w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Liczba zębów Z	3
$\varnothing$ chwytu $D_s$	18 mm
długość całkowita L	92 mm
długość ostrzy $L_c$	32 mm
kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
współczynnik korekcyjny dla $v_c$	1,5
chwyt	DIN 6535 HA z h6
Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	e8
współczynnik korekcyjny $f_z$	1,5
Kąt linii śrubowej	45 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	18 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy obcinaniu	32 mm
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	DIN 6527
typ	N
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	0,5xD przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1xD
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

## Usługi

Zmniejszenie średnicy szyjki Typ FRST	209900 FRST
	129100 HB

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB

---