

SIMTEK simturn<sup>MAX</sup>**Wytaczaki simturn AX, lewe, L<sub>2</sub> = 20,3 mm, Ø D<sub>min.</sub>: 3,2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270567 3,2
GTIN	2050002065727
Klasa artykułu	24U

**Opis****Wykonanie:**

Materiał: X800

Ø D: 4 mm

promień R: 0,15 mm

f: 1,45 mm

maksymalna głębokość podcięcia t<sub>maks.</sub>: 0,2 mm**Opis techniczny**

do otworów pow. Ø D <sub>min.</sub>	3,2 mm
maksymalna głębokość podcięcia t <sub>maks.</sub>	0,2 mm
Ø D	4 mm
f	1,45 mm
promień R	0,15 mm
długość użytkowa	20,3 mm
Atrybut nazwy produktu	L <sub>2</sub> = 20,3 mm
Rodzaj produktu	Toczenie

**Dane użytkownika**

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się		

Al > 10% Si:	nadaje się		
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	130 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	40 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	110 m/min	K
CuZn	nadaje się		
ciągłe	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		