



Wytaczaki simturn AX, lewe, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin.: 6,2mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	270565 6,2
GTIN	2050002065710
Klasa artykułu	24U

Opis

Wykonanie:

Materiał: X800

Ø D: 6 mm

promień R: 0,2 mm

f: 2,95 mm

maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$: 0,5 mm

Opis techniczny

f	2,95 mm
maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$	0,5 mm
do otworów pow. Ø D _{min.}	6,2 mm
Ø D	6 mm
promień R	0,2 mm
długość użytkowa	15,2 mm
Atrybut nazwy produktu	L ₂ = 15,2 mm
Rodzaj produktu	Toczenie

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się		

Al > 10% Si:	nadaje się		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	40 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	110 m/min	K
CuZn	nadaje się		
ciągłe	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		