



Płytki skrawające do wcinania rowków simturn AX, promień pełny, prawe, L2 = 25,4 mm, Ø Dmin.: 6,2/1mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	270627 6,2/1
GTIN	2050002066908
Klasa artykułu	24U

Opis

Wykonanie:

Powłoka: X800 (następca powłoki GN39)

Opis techniczny

promień R	0,5 mm
Szerokość skrawania W	1 mm
f	2,95 mm
do otworów pow. Ø D _{min.}	6,2 mm
Ø D	6 mm
maksymalna głębokość podcięcia t _{maks.}	1,8 mm
oznaczenie producenta	AKUZX800
długość użytkowa	25,4 mm
Atrybut nazwy produktu	L ₂ = 25,4 mm
Rodzaj produktu	Toczenie

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
--	-------------	----------------	---------

aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	400 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	240 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	40 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	110 m/min	K
CuZn	nadaje się	210 m/min	N
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		