

**Zestaw noży, prawe, chwyt / wielkość płytki: 32mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	255130 32
GTIN	4062406609436
Klasa artykułu	29W

**Opis techniczny**

Wielkość chwytu	32 mm
części zamienne	259981 3
długość główki L <sub>1</sub>	40 mm
kod ISO uchwytu	PCLNR 3232P16; PDJNR 3232P15; PSSNR 3232P12
długość całkowita L	170 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	40 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

---

**Aksesoria**

Noże chwyt / wielkość płytki 25/16 mm	250018 25/16
Noże chwyt / wielkość płytki 25/15 mm	250610 25/15
Zestaw części zamiennych do zacisków Typ 3	259981 3
Oprawki chwyt / wielkość płytki 25/12 mm	251112 25/12