

Garant**Frezy zgrubno - wykańczające, TiAlN, Ø k12 DC: 28 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	191720 28
GTIN	4045197105035
Klasa artykułu	11W

Opis**Wykonanie:**

wielk. 10 - 30 z ostrzami czołowymi przystosowanymi do wcinania.

Dla znacznego zwiększenia wydajności, ze specjalnie szlifowanymi **rowkami łamiącymi wióry**.

Zalety:

rowki łamiące wióry ułatwiają ich odprowadzanie
przy jednoczesnym uzyskiwaniu dobrej powierzchni
obrabianej.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Tolerancja Ø nominalnej: k12

Liczba zębów Z: 6

Kąt linii śrubowej: 27-30 stopni

kierunek dosuwu: poziomy, ukośny i pionowy

chwyt: DIN 1835 B z h6

Liczba zębów Z: 6

długość ostrzy L_c : 45 mm

długość całkowita L: 121 mm

Ø chwytu D_s : 25 mm

posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm²: 0,068 mm

Opis techniczny

Liczba zębów Z	6
Ø ostrzy D_c	28 mm
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm ²	0,068 mm
Ø chwytu D_s	25 mm
długość całkowita L	121 mm

