



Korpusy wiertel KOMET KUB Pentron™ z płytkami skrawającymi chwyt walcowy, 3xD, Ø D: 14,3 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	236615 14,3
GTIN	4047109286719
Klasa artykułu	24P

Opis

Wykonanie:

- **wysoka wydajności długa trwałość** dzięki optymalnej wytrzymałości korpusu i specjalnej obróbce powierzchni
- **bardzo dobre utrzymywanie wymiaru** nawet w trudnych warunkach wiercenia
- **niższe koszty magazynowania** dzięki identycznym płytkom skrawającym wewnętrznym i zewnętrznym.

tolerancja otworów: ØD - 0,1 / + 0,2

Zastosowanie:

- **W ekstremalnych warunkach obróbki.**

Z płytkami skrawającymi nr 236605-236610.

w dostawie::

Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

wskazówka:

Na zamówienie dostępne są wielkości 2xD i 3xD z chwytem ABS® oraz wielkości calowe.

Wersja z chwytem PSC dostarczana na zamówienie.

Długość wysięgu L₁: 59 mm

Ø chwytu D_s: 20 mm

Długość chwytu L_s: 50 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOGX 040204 10-...

śruby mocujące: 239652 5IP1 (0,38 Nm)

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	1
Długość wysięgu L ₁	59 mm

Długość chwytu L_s	50 mm
\varnothing chwytu D_s	20 mm
śruby mocujące	239652 5IP1 (0,38 Nm)
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGX 040204 10-...
Długość użyteczna L_1	45 mm
Seria	KUB Pentron®
Gatunek	HB330
\varnothing nomin. D	14,3
kąt wierzchołkowy	180 stopni
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	3×D
chwyt	ISO 9766
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie centrujące
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 5IP1	239652 5IP1
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 0,38 Nm	211750 0,38
Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 5IP	674252 5IP