


Garant**Płytko do toczenia poprzecznego Ostrze kuliste, HU9310, Szerokość skrawania W: 4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	275015 4
GTIN	4062406612634
Klasa artykułu	21H

Opis**Zastosowanie:**

Do uchwytów płytek skrawających nr 274030 – 274090.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 274010 – 274026.

Opis techniczny

posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,12 mm/obr,
powłoka	bez powłoki
Szerokość skrawania W	4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HU9310
liczba wymian/ostrzy	1

Profil płytki skrawającej	neutralne
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	380 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	360 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	280 m/min	N
ciągłe	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		