

Garant
Frezy do rowków wpustowych HSS-Co8, bez powłoki, Ø e8 DC: 1 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	191000 1
GTIN	4045197098764
Klasa artykułu	11W

Opis
Wykonanie:

Ostrza czołowe przystosowane do wcinania.

Zastosowanie:

Do frezowania rowków wpustowych lub
do wyfrezowań wgłębnych.

Liczba czynnych ostrzy obwodowych Z: 2

długość ostrzy L_c : 2,5 mm

długość całkowita L: 47 mm

Ø chwytu D_s : 6 mm

posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm²: 0,005 mm

Opis techniczny

Liczba czynnych ostrzy obwodowych Z	2
Ø ostrzy D_c	1 mm
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm ²	0,005 mm
Ø chwytu D_s	6 mm
długość ostrzy L_c	2,5 mm
długość całkowita L	47 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy obcinaniu	2,5 mm
powłoka	bez powłoki

Materiał ostrza 	HSS Co 8
norma	DIN 327 D
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	e8
Kąt linii śrubowej	30 stopni
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
chwyt	DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe