


Garant**Przedłużki z VHM do głowic frezarskich z gwintem $\varnothing d = 20$ mm, Gwint M \times L: M10X160****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301364 M10X160
GTIN	4062406785703
Klasa artykułu	31Z

Opis**Wykonanie:**

Przedłużka z węgla spiekanego o właściwościach tłumiących drgania, tolerancja h6, wersja długa i wąska.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do stosowania w oprawkach termokurczliwych. Perfekcyjne połączenie standardowych przedłużeń stalowych i przedłużeń Densimet.

Drgania: stłumione

\varnothing zewn. D: 17,8 mm

\varnothing otworu D_1 : 10,5 mm

Długość użyteczna L_1 : 100 mm

Opis techniczny

\varnothing zewn. D	17,8 mm
\varnothing otworu D_1	10,5 mm
Długość użyteczna L_1	100 mm
\varnothing chwytu d	20 mm
długość całkowita L_{ges}	160 mm
gwint M	M10
adapter	$\varnothing d = 20$ mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Drgania	stłumione

Rodzaj produktu

przedłużka