

Garant**Przedłużki z węglika spiekanego do głowic frezarskich z gwintem $\varnothing d = 12$ mm, Gwint M \times L: M6X70****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301381 M6X70
GTIN	4062406786052
Klasa artykułu	31Z

Opis**Wykonanie:**

Przedłużka z węglika spiekanego o właściwościach tłumiących drgania, tolerancja h6, wersja długa i wąska.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do stosowania w oprawkach termokurczliwych. Perfekcyjne połączenie standardowych przedłużek stalowych i przedłużek Densimet.

Drgania: stłumione

\varnothing zewn. D: 9,8 mm

\varnothing otworu D_1 : 6,5 mm

Długość użyteczna L_1 : 20 mm

Opis techniczny

\varnothing zewn. D	9,8 mm
\varnothing chwytu d	12 mm
\varnothing otworu D_1	6,5 mm
gwint M	M6
długość całkowita L_{ges}	70 mm
Długość użyteczna L_1	20 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Drgania	stłumione
Rodzaj produktu	przedłużka

