


**HOLEX****Frezy z VHM HOLEX Pro INOX M HPC, TiSiN, Ø e8 DC: 10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2996 10
GTIN	4062406625528
Klasa artykułu	GGN

**Opis****Wykonanie:**

**Doskonała trwałość** w swojej klasie w przypadku obróbki **stali nierdzewnych** dzięki **innovacyjnej powłoce i geometrii**. Specjalnie do **stali nierdzewnych w obszarze wysokiej wydajności**, np. duplexowych. **Optymalna skuteczność obróbki** dzięki **wysokim prędkościom skrawania**.

**Jak nr 202996.**

**Opis techniczny**

Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,2 mm
długość całkowita L	80 mm
Liczba zębów Z	4
posuw $f_z$ przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,035 mm
wysięg $L_1$ z szyjką	38 mm
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
Ø ostrzy $D_c$	10 mm

Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	e8
Kąt linii śrubowej	38 stopni
posuw $f_z$ przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
chwyt	DIN 6535 HB h6
$\varnothing$ szyjki $D_1$	9,7 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	10 mm
długość ostrzy $L_c$	30 mm
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
zawartość	5
Seria	Pro Inox
powłoka	TiSiN
Materiał ostrza	VHM
norma	norma zakładowa
typ	N
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówna
Podziałka ostrzy	nierówny
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	0,08×D
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	240 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	220 m/min	P

Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	150 m/min	P
TOOLOX 33	nadaje się warunkowo	115 m/min	H
TOOLOX 44	nadaje się warunkowo	80 m/min	H
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	85 m/min	M
uniw.	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		
przyłącze	nadaje się warunkowo		

## Akcesoria

Frezy z VHM HOLEX Pro INOX MHPC Ø e8 DC 10 mm

202996 10