

Garant**Oprawki do głowic frezarskich z gwintem kształt walcowy, HSK-A 63, gwint M × długość L1: M10X75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	307042 M10X75
GTIN	4062406786199
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

kształt walcowy.
Z otworem Balluffchip.

Zastosowanie:

Do mocowania głowic frezarskich z gwintem.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużka nr 301358, redukcja nr 301359, rurka do doprowadzenia chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

wskazówka:

Uchwyty Densimet lub przedłużki z węgla spiekane do głowic frezarskich z gwintem nr 301373 – 301379 i nr 301362 – 301368.

Strategia skrawania: HSC

wymiar A długości wysięgu: 101 mm

Ø otworu D₁: 10,5 mm

Ø D₂: 18 mm

Długość użyteczna L₁: 75 mm

L₂: 5 mm

Opis techniczny

Ø D ₂	18 mm
gwint M	M10×75

Długość użyteczna L ₁	75 mm
L ₂	5 mm
wymiar A długości wysięgu	101 mm
Ø otworu D ₁	10,5 mm
adapter	HSK-A 63
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem