

**Garant****Oprawki do głowic frezarskich z gwintem, SK 40, gwint M × długość L1:  
M10X75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301309 M10X75
GTIN	4062406786182
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

kształt walcowy.

**Zastosowanie:**

Do mocowania głowic frezarskich z gwintem.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucz do mocowania AB nr 308820– 308835.

Strategia skrawania: HSC

wymiar A długości wysięgu: 94 mm

Ø otworu D<sub>1</sub> tolerancja IT6: 10,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 18 mm

Ø zewn. D: 28 mm

Długość użyteczna L<sub>1</sub>: 75 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu D <sub>1</sub> tolerancja IT6	10,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
gwint M	M10×75
Ø zewn. D	28 mm

Długość użyteczna L <sub>1</sub>	75 mm
wymiar A długości wysięgu	94 mm
adapter	SK 40
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup> .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem